



# TL5 Essential HO Super 80

## TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40

Lámpara T5 de descarga de mercurio de baja presión con funda tubular de 16 mm y gran salida de flujo luminoso.

### Advertencias y seguridad

- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5
Funciones	HO [High Output]

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	4,700 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	81.9 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	54 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.460 A

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T5
Peso neto (pieza)	88.500 g


Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	54 kWh

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40
Nombre del producto completo	TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40
Full EOC	871829117838500
Código del pedido	927929386540
N.º de material (12NC)	927929386540
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291178385
Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	8718291178392


## TL5 Essential HO Super 80

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40	17.0 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm

### Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40

