



MASTER TL5 Secura Flux Înalt



MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

Lampa TL5 Secura High Output (diametru tub 16 mm) are un strat de protecție care reține sticla și componentele lămpii în caz de spargere accidentală. Lampa este ușor de identificat după inelul albastru de la unul dintre capete. Zonele de aplicație sunt toate locurile în care cioburile de sticlă pot împiedica operațiile și pot avea un impact asupra siguranței produselor și a oamenilor, de exemplu în industria alimentară și a băuturilor. Această lampă respectă reglementările HACCP și susține certificarea HACCP.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale		Indice de redare a culorilor (IRC) 80	
Baza elementului de fixare	G5		
Referință de măsurare a fluxului	Sphere		
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]	Consum de curent	80,0 W
Flux luminos	6.550 lm	Curent lampă (nom.)	0,530 A
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38	Sistem mecanic și carcasă	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Formă bec	T5
Randament luminos (nominal) (nom.)	82 lm/W	Greutate netă (bucată)	132.000 g

MASTER TL5 Secura Flux Înalt

Aprobare și aplica ie


Clasă de eficien ă energetică	G
Con inut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	80 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423573

Date despre produs

Nume comandă produs	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40


Full EOC	871150095235655
Cod de comandă	95235655
Număr material (12NC)	927929684018
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500952356
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
EAN/UPC – Cutie	8711500952363

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

MASTER TL5 Secura Flux Înalt

Durată de viață



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

