



MASTER TL5 High Output Secura



MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

Tento svetelný zdroj TL5 High Output Secura (s priemerom trubice 16 mm) má ochrannú vrstvu, ktorá v prípade náhodného rozbitia udrží sklo a súčasti svetelného zdroja pohromade. Svetelný zdroj ľahko identifikujete podľa modrého krúžka na jednom z jeho koncov. Aplikácie zahŕňajú všetky miesta, kde úlomky skla môžu narušiť prácu a ovplyvniť bezpečnosť produktov a ľudí, napr. v potravinárskom priemysle. Tento svetelný zdroj je v súlade s predpismi HACCP a podporuje certifikáciu HACCP.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.
- S cieľom zaistiť integritu povrchu vám dôrazne odporúčame vymeniť svetelné zdroje Secura pred uplynutím uvedenej doby životnosti zdroja, prípadne v čase jej uplynutia (50 % chybovosť pri trojhodinovom cykle zapínania a vypínania).

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Merný výkon (menovitý) (nom.)	
Pätica	G5		82 lm/W
Referenčný svetelný tok	Sphere	Index podania farieb (CRI)	80
Svetelné technické		Prevádzkové a elektrické	
Kód farby	840 [CCT of 4000K]	Spotreba	80,0 W
Svetelný tok	6 550 lm	Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,530 A
Označenie farby	Studená biela (CW)	Ovládanie a stmievanie	
Chromatická súradnica X (nom.)	0,38	Stmievateľné	Áno
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,38		
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K		

MASTER TL5 High Output Secura

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	T5
Čistá hmotnosť (kus)	132,000 g

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuť (Hg) (nom.)	1,2 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	80 kWh
Registračné číslo EPREL	423573

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
-----------------------------	-------------------------------------


Úplný názov produktu	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40
Úplný kód produktu	871150095235655
Objednávkový kód	95235655
Č. materiálu (12NC)	927929684018
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500952356
Čitateľ – počet balení v krabici	40
EAN/UPC – balenie	8711500952363

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm


Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output Secura

Životnosť



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

