

# PHILIPS

## Lighting



# TUV TL & TL-D

## TUV T8 F17 1SL/25

TUV T8 lamps are double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. TUV T8 lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Moreover, they have a long and reliable lifetime, which allows maintenance to be planned for in advance.


### Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Σήμανση CE	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		Ναι
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h		
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		UV	
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	15 %	Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	6 W
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Στοιχεία προϊόντος	
Κατανάλωση ενέργειας	16,7 W	Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV T8 F17 1SL/25
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,236 A	Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV T8 F17 1SL/25
Τάση (ονομ.)	72 V	Full EOC	871150026413840
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά		Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUVT8F17
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	100,000 g	Κωδικός παραγωγέας	26413840
Έγκριση και Εφαρμογή		Αρ. υλικού (12NC)	927941904020
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	5,0 mg	Τοπικός κωδικός	TUVT8F17
		Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
		EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500264138
		Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
		EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500264145

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV T8 F17 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

## Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV T8 F17 1SL/25

