



TUV T8

TUV T8 F17 1SL/25

Lysrør i T8 eller T26 bergnet for desinfisering

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Bruktid (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Foringelse ved brukslevetid	15 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	16,7 W
lyskildestrøm (nom.)	0,236 A
Spenning (nom.)	72 V
Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	100,000 g
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,0 mg

CE-merke	Ja
UV	
UV-C-stråling ved 100 timer	6 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TUV T8 F17 1SL/25
Fullstendig produktnavn	TUV T8 F17 1SL/25
Full EOC	871150026413840
Bestillingskode	927941904020
Materialenr. (12NC)	927941904020
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500264138
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500264145


TUV T8

Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV T8 F17 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV T8 F17 1SL/25

