

PHILIPS

Lighting



TUV T8

TUV T8 F17 1SL/25

Tüp kılıf cam kapak düşük basınç cıva buhar deşarjlı ampuller

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kullanım Ömrü (Nom)	9.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Kullanım Ömründeki Azalma	15 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	16,7 W
Lamba Akımı (Nom)	0,236 A
Voltaj (Nom)	72 V
Mekanik ve Muhafaza	
Net Ağırlık (Parça Başına)	100,000 g
Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	5,0 mg

CE İşareti	Evet
UV	
100 saatte UV-C Işınması	6 W
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	TUV T8 F17 1SL/25
Tam ürün adı	TUV T8 F17 1SL/25
Tam ürün kodu	871150026413840
Sipariş kodu	26413840
Malzeme No. (12NC)	927941904020
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500264138
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
EAN/UPC - Kutu	8711500264145


TUV T8

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV T8 F17 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - TUV T8 F17 1SL/25

