

TUV T5

TUV 36T5 SP NO/32

TUV T5 lamps are single- or double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV T5 lamps offer constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων


| Γενικές πληροφορίες | |
|---------------------------------------|------------|
| Βάση-κάλυμμα | Single Pin |
| Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.) | 9.000 h |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού | |
| Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής | 20 % |
| Μήκος τόξου Ο (τυπ.) | 762 mm |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 40 W |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) | 0,425 A |
| Τάση (ονομ.) | 97 V |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα | |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο) | 87,000 g |

| Έγκριση και Εφαρμογή | |
|--|-------------------|
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) | 3,0 mg |
| Σήμανση CE | Ναι |
| UV | |
| Ακτινοβολία UV - C στις 100 ώρες | 14,8 W |
| Στοιχεία προϊόντος | |
| Όνομα παραγωγέας προϊόντος | TUV 36T5 SP NO/32 |
| Πλήρες όνομα προϊόντος | TUV 36T5 SP NO/32 |
| Full EOC | 871150064036999 |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | TUV36W/T5/4P-SP |
| Κωδικός παραγγελίας | 64036999 |
| Αρ. υλικού (12NC) | 927970004099 |
| Τοπικός κωδικός | TUV36W/T5/4P-SP |
| Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη | 8711500640369 |

TUV T5


| | |
|--|---------------|
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 32 |
| EAN/UPC - Κιβώτιο | 8711500640376 |

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product | D (max) | O | C (max) | A (max) |
|-------------------|---------|--------|----------|----------|
| TUV 36T5 SP NO/32 | 18,6 mm | 762 mm | 863,9 mm | 845,4 mm |

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 SP NO/32

