



TUV T5

TUV 36T5 SP NO/32

Le lampade TUV T5 sono lampade UVC (germicide) a singola o doppia estremità utilizzate nelle unità professionali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV T5 offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	Single Pin
Vita utile (Nom)	9.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Deprezzamento alla durata di vita utile	20 %
Lunghezza arco O (Nom)	762 mm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	40 W
Corrente lampada (Nom)	0,425 A
Tensione (Nom)	97 V
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	87,000 g

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Marchio CE	SI
UV	
Radiazione UV-C a 100 ore	14,8 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TUV 36T5 SP NO/32
Nome completo prodotto	TUV 36T5 SP NO/32
Full EOC	871150064036999
Descrizione codice locale	TUVG36T5
Codice d'ordine	64036999
Codice materiale (12NC)	927970004099
Codice locale	TUVG36T5
Numeratore - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500640369
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	32
EAN/UPC - Case	8711500640376

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	C (max)	A (max)
TUV 36T5 SP NO/32	18,6 mm	762 mm	863,9 mm	845,4 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 SP NO/32

