



TUV T5

TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

TUV T5-lyskilder med en eller to ender er UVC-lyskilder (desinficerende) til brug i professionelle vand- og luftdesinfektionsenheder. Lyskildens lille diameter på 16 mm giver mulighed for et kompakt og fleksibelt systemdesign. TUV T5-lyskilder udsender konstant UV-stråling i hele levetiden, hvilket sikrer maksimal sikkerhed for desinfektion og systemeffektivitet.

Advarsler og sikkerhed


- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Driftslevetid (nom.)	9.000 t
Lysteknisk	
Forringelse i løbet af driftslevetid	20 %
Drift og el	
Strømforbrug	40 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,425 A
Spænding (nom.)	97 V
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	87,000 g


Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
CE-mærke	Ja
UV	
UV-C-stråling efter 100 timer	14,8 W
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
Det fulde produkt navn	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
Full EOC	871150064231899
Ordrekode	927970204099
Materialenr. (12NC)	927970204099
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500642318
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	32

Målskitse



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	19,3 mm	853 mm	845,4 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

