



TUV T5

TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32

Le lampade TUV T5 sono lampade UVC (germicide) a singola o doppia estremità utilizzate nelle unità professionali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV T5 offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Vita utile (Nom)	9.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Deprezzamento alla durata di vita utile	20 %
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	75 W
Corrente lampada (Nom)	0,425 A
Tensione (Nom)	176 V
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	156,000 g
UV	
Radiazione UV-C a 100 ore	32,7 W

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32
Nome completo prodotto	TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32
Full EOC	871150064232599
Descrizione codice locale	SETUV64
Codice d'ordine	64232599
Codice materiale (12NC)	927970704099
Codice locale	SETUV64
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500642325
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	32
EAN/UPC - Case	8711500642332

TUV T5

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32	19,3 mm	1.564,5 mm	1.556,6 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32

