



TUV TL Mini

TUV 16W 4P SE UNP/32

TUV TL Mini lyskilde er en slank UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. Lyskildens smalle diameter på 16 mm giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV TL Mini lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Driftslevetid (nom.)	9.000 t
Lysteknisk	
Forringelse i løbet af driftslevetid	15 %
Drift og el	
Strømforbrug	15 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,4 A
Spænding (nom.)	43 V
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	36,000 g
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,4 mg

CE-mærke	Ja
UV	
UV-C-stråling efter 100 timer	4,4 W
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TUV 16W 4P SE UNP/32
Det fulde produkt navn	TUV 16W 4P SE UNP/32
Full EOC	871150064385899
Ordrekode	927971404099
Materialenr. (12NC)	927971404099
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500643858
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	32
EAN/UPC – kasse	8711500643865

TUV TL Mini

Målskitse



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320,3 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W 4P SE UNP/32

