



TUV TL Mini

TUV 16W 4P SE UNP/32

Lysrør i T5 eller T16 beregnet for desinfisering

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Foringelse ved brukslevetid	15 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	15 W
lyskildestrøm (nom.)	0,4 A
Spenning (nom.)	43 V
Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	36,000 g
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
CE-merke	Ja

UV	
UV-C-stråling ved 100 timer	4,4 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TUV 16W 4P SE UNP/32
Fullstendig produktnavn	TUV 16W 4P SE UNP/32
Full EOC	871150064385899
Lokal kodebeskrivelse	3861671
Bestillingskode	927971404099
Materialenr. (12NC)	927971404099
Lokal bestillingskode	3861671
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500643858
SAP-teller – pakker per utvendige	32
EAN/UPC – boks	8711500643865


TUV TL Mini

Målskisse



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320,3 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W 4P SE UNP/32

