



TUV T5

TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

Las lámparas TUV T5 son lámparas con terminal simple o doble UV-C que emiten 253,7 Nm. El diámetro pequeño de 16 mm de la lámpara permite un diseño del sistema compacto y flexibilidad de diseño. Las lámparas TUV T5 ofrecen una producción UV constante durante toda la vida útil.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Vida útil (nominal)	9,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Devaluación en la vida útil	20 %

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	75 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.8 A
Voltaje (nominal)	97 V

Mecánica y carcasa	
Peso neto (pieza)	87.000 g

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	5.5 mg
Marca CE	Sí

Ultravioleta	
Radiación de UV-C a 100 h	24.4 W


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
Nombre del producto completo	TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
Full EOC	871150086970899

TUV T5

Código del pedido	927972104099
N.º de material (12NC)	927972104099
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500869708

Numerador: paquetes por caja externa	32
EAN/UPC - Caja	8711500869715

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32	19.3 mm	853 mm	845.4 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

