



TUV TL Mini

TUV 25W - 4P SE UNP/32

TUV TL Mini lyskilde er en slank UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. Lyskildens smalle diameter på 16 mm giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV TL Mini lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|--------------------------------------|--|
| Fod | 4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended] |
| Driftslevetid (nom.) | 9.000 t |
| Lysteknisk | |
| Forringelse i løbet af driftslevetid | 20 % |
| Drift og el | |
| Strømforbrug | 23 W |
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 0,35 A |
| Spænding (nom.) | 82 V |
| Mekanik og armaturhus | |
| Nettovægt (stykke) | 57,000 g |
| Godkendelse og anvendelsesområde | |
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) | 4,4 mg |

| CE-mærke | Ja |
|--|------------------------|
| UV | |
| UV-C-stråling efter 100 timer | 8,4 W |
| Produktdata | |
| Ordreprodukt navn | TUV 25W - 4P SE UNP/32 |
| Det fulde produkt navn | TUV 25W - 4P SE UNP/32 |
| Full EOC | 871150026440499 |
| Ordrekode | 927972204099 |
| Materialenr. (12NC) | 927972204099 |
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8711500264404 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 32 |
| EAN/UPC – kasse | 8711500264411 |


TUV TL Mini

Målskitse



| Product | D (max) | C (max) | A (max) |
|------------------------|---------|----------|----------|
| TUV 25W - 4P SE UNP/32 | 19,3 mm | 556,6 mm | 548,9 mm |

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 25W - 4P SE UNP/32

