



TUV TL Mini

TUV 25W - 4P SE UNP/32

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales	
Culot	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	23 W
Courant lampe (nom.)	0,35 A
Tension (nom.)	82 V
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	57,000 g
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg

Marquage CE	Oui
UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	8,4 W
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV 25W - 4P SE UNP/32
Nom de produit complet	TUV 25W - 4P SE UNP/32
Code EOC	871150026440499
Code de commande	26440499
Code 12NC	927972204099
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500264404
Conditionnement par carton	32
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500264411

TUV TL Mini

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 25W - 4P SE UNP/32

