

PHILIPS

Lighting



# TL-D LIFEMAX Super 80

## 58 W G13 Cool white Linear fluorescent tube

The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires.


### 产品数据

一般資訊	
燈座基底	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
標稱使用壽命	15,000 h
壽命 (故障率 50%) (標稱)	15,000 h
照明技術	
色碼	840 [CCT of 4000K]
色彩名稱	冷白光 (CW)
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	88 lm/W
演色性指數 (CRI)	82
運轉與電力	
耗電量	58.5 W
燈具電流 (標稱)	0.670 A
電壓 (標稱)	111 V
控制與調光	
可調光	是

機械與外罩	
燈泡形狀	T8
淨重 (個)	0.230 kg
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	2.0 mg
產品資料	
下訂產品名稱	58 W G13 Cool white Linear fluorescent tube
完整產品名稱	58 W G13 Cool white Linear fluorescent tube
完整產品代碼	871150028492140
訂單代碼	927983284036
材質 Nr. (12NC)	927983284036
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500284921
分子 - 每一外盒包裝	25
EAN/UPC - 箱	8711500284938



# TL-D LIFEMAX Super 80

## 二维绘图




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
58 W G13 Cool white Linear fluorescent tube	28 mm	1,500.0 mm	1,507.1 mm	1,504.7 mm	1,514.2 mm

## 寿命



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 58W/840 1SL/25

## TL-D LIFEMAX Super 80



© 2024 Signify Holding 保留一切權利。Signify 不對本協議所舍括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。

Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2024, 三月 31 - 要更改的数据主题