



T5 Standard

28W/830 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40


Las lámparas fluorescentes T5 de Philips con tecnología de lámpara ALTO® ofrecen mayores ahorros de energía y baja toxicidad en un perfil delgado.

Datos del producto

Información general		Mecánica y carcasa	
Tapa-base	G5	Forma del foco	T5
Funciones	HE Alto® [High Efficiency Alto]	Peso neto (pieza)	104.500 g
Información técnica sobre la luz		Aprobación y aplicación	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg
Flujo luminoso	2.900 lm	Información del producto	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Nombre del producto del pedido	28W/830 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Nombre del producto completo	28W/830 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	96 lm/W	Código del pedido	927990683022
Índice de producción de color (IRC)	82	N.º de material (12NC)	927990683022
Operación y aspectos eléctricos		Numerador: cantidad por paquete	1
Consumo de energía	27.9 W	EAN/UPC: producto/caja	046677230845
Corriente de la lámpara (nominal)	0.170 A	Numerador: paquetes por caja externa	40
Controles y atenuación		EAN/UPC - Caja	50046677230840
Regulable	Sí		


T5 Standard

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
28W/830 Min Bipin T5 HE	17 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm
ALTO UNP/40					

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 28W/830 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40

Lifetime




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

T5 Standard

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 28W/830 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40

