



# T5 High Output

## 39W/841 Min Bipin T5 HO ALTO UNP


Las lámparas Philips T5 HO son respetuosas con el medioambiente, ultradelgadas, presentan un flujo luminoso extraordinaria y una mayor vida útil.

### Datos del producto

Información general		Mecánica y carcasa	
Tapa-base	G5	Forma del foco	T5
Funciones	HO Alto® [High Output Alto]	Peso neto (pieza)	78.000 g
Información técnica sobre la luz		Aprobación y aplicación	
Código de color	841 [CCT of 4100K]	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg
Flujo luminoso	3,500 lm	Información del producto	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Nombre del producto del pedido	39W/841 Min Bipin T5 HO ALTO UNP
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K	Nombre del producto completo	39W/841 Min Bipin T5 HO ALTO UNP
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	82 lm/W	Código del pedido	927992684022
Índice de producción de color (IRC)	82	N.º de material (12NC)	927992684022
Operación y aspectos eléctricos		Numerador: cantidad por paquete	1
Consumo de energía	38.0 W	EAN/UPC: producto/caja	046677290252
Corriente de la lámpara (nominal)	0.325 A	Numerador: paquetes por caja externa	40
		EAN/UPC - Caja	50046677290257
Controles y atenuación			
Regulable	Sí		


# T5 High Output

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
39W/841 Min Bipin T5 HO ALTO UNP	17 mm	849.0 mm	856.1 mm	853.7 mm	863.2 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 39W/841 Min Bipin T5 HO ALTO UNP

## Lifetime



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - 39W/841 Min Bipin T5 HO ALTO UNP

## T5 High Output

### Lifetime

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

