



T5 Standard

F35T5/830 40PK


Las lámparas fluorescentes T5 de Philips con tecnología de lámpara ALTO® ofrecen mayores ahorros de energía y baja toxicidad en un perfil delgado.

Datos del producto

Información general		Mecánica y carcasa	
Tapa-base	G5	Forma del foco	T5
Funciones	HE Alto® [High Efficiency Alto]	Peso neto (pieza)	128.700 g
Información técnica sobre la luz		Aprobación y aplicación	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg
Flujo luminoso	3,650 lm	Información del producto	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Nombre del producto del pedido	F35T5/830 40PK
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Nombre del producto completo	F35T5/830 40PK
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	94 lm/W	Código del pedido	927992783022
Índice de producción de color (IRC)	82	N.º de material (12NC)	927992783022
Operación y aspectos eléctricos		Numerador: cantidad por paquete	1
Consumo de energía	35.5 W	EAN/UPC: producto/caja	046677230883
Corriente de la lámpara (nominal)	0.175 A	Numerador: paquetes por caja externa	40
Controles y atenuación		EAN/UPC - Caja	50046677230888
Regulable	Sí		


T5 Standard

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F35T5/830 40PK	17 mm	1,449.0 mm	1,456.1 mm	1,453.7 mm	1,463.2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - F35T5/830 40PK

Lifetime




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

T5 Standard

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - F35T5/830 40PK

