



T5 Standard

F35T5/841 40PK

Las lámparas fluorescentes T5 de Philips con tecnología de lámpara ALTO® ofrecen mayores ahorros de energía y baja toxicidad en un perfil delgado.


Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5
Funciones	HE Alto® [High Efficiency Alto]
Información técnica sobre la luz	
Código de color	841 [CCT of 4100K]
Flujo luminoso	3,650 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	94 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	35.5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.175 A
Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T5
Peso neto (pieza)	128.700 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F35T5/841 40PK
Nombre del producto completo	F35T5/841 40PK
Código del pedido	927992784022
N.º de material (12NC)	927992784022
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677230951
Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	2008410018842



T5 Standard

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F35T5/841 40PK	17 mm	1,449.0 mm	1,456.1 mm	1,453.7 mm	1,463.2 mm

Lifetime



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - F35T5/841 40PK

T5 Standard

