



T5 High Output

F54T5/865/HO/ALTO 40PK

Las lámparas Philips T5 HO son respetuosas con el medioambiente, ultradelgadas, presentan un flujo luminoso extraordinaria y una mayor vida útil.


Datos del producto

| Información general | | Mecánica y carcasa | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Tapa-base | G5 | Forma del foco | T5 |
| Funciones | HO Alto® [High Output Alto] | Peso neto (pieza) | 104.500 g |
| Información técnica sobre la luz | | Aprobación y aplicación | |
| Código de color | 865 [CCT of 6500K] | Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 1.4 mg |
| Flujo luminoso | 4,650 lm | Información del producto | |
| Designación de color | luz natural fría | Nombre del producto del pedido | F54T5/865/HO/ALTO 40PK |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 6300 K | Nombre del producto completo | F54T5/865/HO/ALTO 40PK |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 77 lm/W | Código del pedido | 927993186522 |
| Índice de producción de color (IRC) | 82 | N.º de material (12NC) | 927993186522 |
| Operación y aspectos eléctricos | | Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| Consumo de energía | 54.1 W | EAN/UPC: producto/caja | 046677147457 |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 0.455 A | Numerador: paquetes por caja externa | 40 |
| | | EAN/UPC - Caja | 50046677147452 |
| Controles y atenuación | | | |
| Regulable | Sí | | |


T5 High Output

Plano de dimensiones

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| F54T5/865/HO/ALTO 40PK | 17 mm | 1,149.0 mm | 1,156.1 mm | 1,153.7 mm | 1,163.2 mm |




Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - F54T5/865/HO/ALTO 40PK

Lifetime



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - F54T5/865/HO/ALTO 40PK

T5 High Output

Lifetime

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

