



# TL Mini Standard Colours



## TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Ez a TL Miniature fénycső (16 mm-es csőátmérő) kisméretű, amely lehetővé teszi a rendszer miniaturizálását, illetve alacsony feszültségű, egyenáramú tápellátás használatát. Olyan körülmények között használható ideálisan, ahol nem áll rendelkezésre sok hely, a színmegjelenítés és a hatásfok azonban nem a legfontosabb tényező (ilyen például a figyelemfelkeltő világítás és a vészvilágítás).

### Figyelmeztetések és biztonság

· Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5
Fényáramméri referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10 000 h
Technikai adatok	
Színkód	33-640
Fényáram	130 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	35 lm/W

Színvisszaadási index (CRI)	58
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	4,5 W
Fényforrás árama (névleges)	0,170 A
Feszültség (névleges)	29 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5
Nettó tömeg (darab)	14,000 g

# TL Mini Standard Colours

## Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékosági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,5 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423486

## Termékadatok

A termék megrendelési neve	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX
Teljes terméknev	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX


Full EOC	871150061568827
Rendelési kód	61568827
Cikkszám (12NC)	928000003340
Helyi kód	TL433
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500615688
Számláló – csomag külső dobozonként	250
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500615701

## Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

## Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX

## TL Mini Standard Colours

