



TL Mini Blacklight Blue

TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Tento svetelný zdroj TL Miniature (s priemerom trubice 16 mm) je vyrobený z čierneho (tmavomodrého) skla, ktoré prepúšťa žiarenie UV-A, ale produkuje len minimálne množstvo viditeľného svetla. Je dokonalým riešením na rýchlu detekciu materiálov odrážajúcich UV žiarenie. Používa sa predovšetkým na testovanie, kontrolu a analýzu v rôznych priemyselných odvetviach, napr. v kriminalistike, filatelii a medicíne. Okrem toho sa používa na vytváranie špeciálnych efektov v zábavnom priemysle, napr. v nočných kluboch a divadlách.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

| Všeobecné informácie | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Pätica | G5 |
| Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.) | 8 000 h |
| Svetelné technické | |
| Kód farby | 108 [08 lead free glass] |
| Označenie farby | Blacklight Blue |
| Prevádzkové a elektrické | |
| Spotreba | 4,5 W |
| Prúd svetelného zdroja (nom.) | 0,170 A |
| Napätie (nom.) | 29 V |

| Mechanické časti a teleso | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tvar žiarovky | T5 |
| Čistá hmotnosť (kus) | 18,600 g |
| Schválenie a použitie | |
| Značka CE | Áno |
| Údaje o produkte | |
| Objednávkový názov produktu | TL 4W BLB 1FM/10X25CC |
| Úplný názov produktu | TL 4W BLB 1FM/10X25CC |
| Úplný kód produktu | 871150095101427 |
| Objednávkový kód | 95101427 |
| Č. materiálu (12NC) | 928000010803 |

TL Mini Blacklight Blue

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Miestny objednávkový kód | TL4108 |
| Čítateľ – množstvo kusov v balení | 1 |
| EAN/UPC – produkt/puzdro | 8711500951014 |
| Čítateľ – počet balení v krabici | 250 |


| | |
|-------------------|---------------|
| EAN/UPC – balenie | 8711500951007 |
|-------------------|---------------|

Rozmerový obrázok



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL 4W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm | 135,9 mm | 143,0 mm | 140,6 mm | 150,1 mm |

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL 4W BLB 1FM/10X25CC

