



TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini lyskilde er en slank UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. Lyskildens smalle diameter på 16 mm giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV TL Mini lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5
Driftslevetid (nom.)	6.000 t
Lysteknisk	
Foringelse i løbet af driftslevetid	25 %
Drift og el	
Strømforbrug	4,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,17 A
Spænding (nom.)	29 V
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	18,600 g
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,4 mg
CE-mærke	Ja

UV	
UV-C-stråling efter 100 timer	0,9 W
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TUV 4W FAM/10X25BOX
Det fulde produkt navn	TUV 4W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150063872427
Beskrivelse af lokal kode	2051700030
Ordrekode	928000104013
Materialenr. (12NC)	928000104013
Lokal ordrekode	2051700030
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500638724
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
EAN/UPC – kasse	8711500638748

TUV TL Mini

Målskitse



Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 4W FAM/10X25BOX

