



# TUV TL Mini

## TUV 4W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini lamps are slim double-ended UVC (germicidal) lamps used in residential water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV TL Mini lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.


### Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### δεδομένα Προϊόντων


| Γενικές πληροφορίες                    |          | Σήμανση CE                                 |                     |
|--|----------|--|---------------------|
| Βάση-κάλυμμα                           | G5       |  | Ναι                 |
| Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)          | 6.000 h  | UV   |                     |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού        |          | Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες             | 0,9 W               |
| Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής      | 25 %     | Στοιχεία προϊόντος                         |                     |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας  |          | Όνομα παραγωγέας προϊόντος                 | TUV 4W FAM/10X25BOX |
| Κατανάλωση ενέργειας                   | 4,5 W    | Πλήρες όνομα προϊόντος                     | TUV 4W FAM/10X25BOX |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)       | 0,17 A   | Full EOC                                   | 871150063872427     |
| Τάση (ονομ.)                           | 29 V     | Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | TUV4W               |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά      |          | Κωδικός παραγωγέας                         | 63872427            |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο)                 | 18,600 g | Αρ. υλικού (12NC)                          | 928000104013        |
| Έγκριση και Εφαρμογή                   |          | Τοπικός κωδικός                            | TUV4W               |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) | 4,4 mg   | Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία          | 1                   |
|  |          | EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8711500638724       |
|  |          | Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί   | 250                 |
|  |          | EAN/UPC - Κιβώτιο                          | 8711500638748       |

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product             | D     | C        |
|---------------------|-------|----------|
| TUV 4W FAM/10X25BOX | 16 mm | 150,1 mm |

## Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 4W FAM/10X25BOX

