



TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Marca CE	
Base del casquillo	G5		Sí
Vida útil (nom.)	6.000 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		UV	
Depreciación en vida útil	25 %	Radiación UV-C en 100 h	0,9 W
Operativos y eléctricos		Datos de producto	
Consumo de energía	4,5 W	Nombre de producto del pedido	TUV 4W FAM/10X25BOX
Corriente de lámpara (nom.)	0,17 A	Nombre completo del producto	TUV 4W FAM/10X25BOX
Voltaje (nom.)	29 V	Full EOC	871150063872427
Mecánicos y de carcasa		Código de pedido	63872427
Peso neto (pieza)	18,600 g	Código 12NC	928000104013
		Cantidad por paquete	1
		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500638724
		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500638748
Aprobación y aplicación			
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg		

TUV TL Mini

Plano de dimensiones



Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 4W FAM/10X25BOX

