



TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini -lamput ovat ohuita kaksikantaisia lamppuja, joiden UV-C-aallonpituus on 253,7 nm. Lampun pienen, vain 16 mm:n halkaisijan ansiosta järjestelmän koko pysyy pienenä ja käytettävyys monipuolisena. TUV TL Mini -lamppujen UV-säteilyn määrä on lähes vakio niiden koko käyttöiän ajan.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G5
Hyötykäyttöikä (nim.)	6 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Alenema hyötykäyttöiän aikana	25 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	4,5 W
Lampun virta (nim.)	0,17 A
Jännite (nim.)	29 V


Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	18,600 g
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,4 mg
CE-merkintä	Kyllä
UV	
UV-C-säteily 100 käyttöikä tunti kohdalla	0,9 W
Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	TUV 4W FAM/10X25BOX
Tuotteen nimi	TUV 4W FAM/10X25BOX
EOC-koodi	871150063872427

TUV TL Mini

Sähkönumero	4923104
12NC-koodi	928000104013
12NC-koodi	928000104013
Sähkönumero	4923104
Pakkauksia laatikossa	1


Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500638724
Tuotepakkausten määrä laatikossa	250
Laatikon EAN-koodi	8711500638748

Mittapiirros



Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TUV 4W FAM/10X25BOX

