



Lampe :

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Informations générales

Culot	G5
Durée de vie utile (nom.)	6'000 h

Données techniques de l'éclairage

Dépréciation à la durée de vie utile	25 %
--------------------------------------	------

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	4.5 W
Courant lampe (nom.)	0.17 A
Tension (nom.)	29 V

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	18.600 g
-------------------	----------

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	4.4 mg
Marquage CE	Oui


UV

Rayonnement UV-C à 100 heures	0.9 W
-------------------------------	-------

Données du produit


Nom du produit de la commande	TUV 4W FAM/10X25BOX
Nom de produit complet	TUV 4W FAM/10X25BOX
Code EOC	871150063872427
Code de commande	8711500638724
Code 12NC	928000104013
Code de commande local	TUV4
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500638724

Schéma dimensionnel



Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150.1 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 4W FAM/10X25BOX

