



TUV TL Mini - Lampade di piccolo diametro per applicazioni residenziali

Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Avvertenze e sicurezza

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Informazioni generali

Attacco	G5
Vita utile (Nom)	6.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Deprezzamento alla durata di vita utile	25 %
---	------

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	4,5 W
Corrente lampada (Nom)	0,17 A
Tensione (Nom)	29 V

Meccanica e corpo

Peso netto (Pezzo)	18,600 g
--------------------	----------

Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Marchio CE	Sì

UV


Radiazione UV-C a 100 ore	0,9 W
---------------------------	-------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TUV 4W FAM/10X25BOX
Nome completo prodotto	TUV 4W FAM/10X25BOX


Full EOC	871150063872427
Descrizione codice locale	TUV4
Codice d'ordine	63872427
Codice materiale (12NC)	928000104013
Codice locale	TUV4
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500638724
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500638748

Disegno tecnico



Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 4W FAM/10X25BOX

