



Lampe:

Lysrør i T5 eller T16 beregnet for desinfisering

Advarsler og sikkerhet

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Generell informasjon

Sokkelbase	G5
Brukstid (nom.)	6 000 time(r)

Teknisk belysning

Forringelse ved brukslevetid	25 %
------------------------------	------

Drift og elektronikk

Effektforbruk	4,5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,17 A
Spenning (nom.)	29 V

Mekanikk og innfatning

Nettovekt (stykk)	18,600 g
-------------------	----------

Godkjenning og bruksområde

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
CE-merke	Ja

UV

UV-C-stråling ved 100 timer	0,9 W
-----------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TUV 4W FAM/10X25BOX
Fullstendig produktnavn	TUV 4W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150063872427
Lokal kodebeskrivelse	3861675
Bestillingskode	928000104013
Materialenr. (12NC)	928000104013
Lokal bestillingskode	3861675
Antall – per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks 8711500638724

SAP-teller – pakker per utvendige 250

EAN/UPC – boks


8711500638748

Målskisse



Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 4W FAM/10X25BOX

