



Philips Purificação de ar e água

As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Informações gerais

Casquilho	G5
Vida útil (Nom.)	6.000 h

Caraterísticas técnicas da luz

Depreciação na vida útil	25 %
--------------------------	------

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	4,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,17 A
Tensão (Nom.)	29 V

Características mecânicas e compartimento

Peso líquido (Peça)	18,600 g
---------------------	----------

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
Marca CE	Sim

UV


Radiação UV-C às 100 h	0,9 W
------------------------	-------

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	TUV 4W FAM/10X25BOX
Nome do produto completo	TUV 4W FAM/10X25BOX
Código do produto completo	871150063872427
Código de encomenda	63872427


N.º material (12NC)	928000104013
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500638724
Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
EAN/UPC - Caso	8711500638748

Desenho dimensional



Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 4W FAM/10X25BOX

