



TL Mini Sekundær



TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer med begrænset plads, og hvor farvegengivelse og virkningsgrad har lavere prioritet end lysretning, skiltning og nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


| Generelle oplysninger | | Lyskildens strømstyrke (nom.) | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------|
| Fod | G5 | | 0,160 A |
| Lysstrømsmålingsreference | Sphere | Spænding (nom.) | 42 V |
| Levetid til 50 % fejl (nom.) | 10.000 t | Lysstyringssystemer og dæmpning | |
| Lysteknisk | | Dæmpbar | Ja |
| Farvekode | 33-640 | Mekanik og armaturhus | |
| Lysstrøm | 260 lm | Lyskildeform | T5 |
| Farvebetegnelse | Kold hvid (CW) | Nettovægt (stykke) | 21,000 g |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.) | 0,38 | Godkendelse og anvendelsesområde | |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.) | 0,38 | Energieffektivitetsklasse | G |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K | Indhold af kviksølv (Hg) (maks.) | 2,5 mg |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 43 lm/W | Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) | 4,4 mg |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 59 | Energiforbrug kWh/1000 t. | 6 kWh |
| Drift og el | | EPREL registreringsnummer | 423488 |
| Strømforbrug | 6,0 W | | |

TL Mini Sekundær

| Produktdata | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Ordreproduktnavn | TL Mini EL 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX |
| Det fulde produktnavn | TL Mini EL 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX |
| Full EOC | 871150071583827 |
| Beskrivelse af lokal kode | 2051000921 |
| Ordrekode | 928000503340 |
| Materialenr. (12NC) | 928000503340 |


| | |
|---|---------------|
| Lokal ordrekode | 2051000921 |
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8711500715838 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 250 |
| EAN/UPC – kasse | 8711500715852 |

Målskitse



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL Mini EL 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX | 16 mm | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX

