



# TL Mini Blacklight Blue

## TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature-lyskilde (rørdiameter = 16 mm) er fremstillet af mørkeblåt UV-glas, som udsender UV-A-stråling, men kun afgiver et minimum af synligt lys, og den er således den perfekte løsning til hurtig detektion af UV-reflekterende materialer. Den bruges især til test, kontrol og analyse inden for en række forskellige områder, f.eks. kriminologi, filateli og medicinalindustrien, men den kan også bruges til at skabe specialeffekter inden for underholdningsbranchen, f.eks. på natklubber og i teatre.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger         |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Fod                           | G5                       |
| Levetid til 50 % fejl (nom.)  | 8.000 t                  |
| Lysteknisk                    |                          |
| Farvekode                     | 108 [08 lead free glass] |
| Farvebetegnelse               | Blacklightblå            |
| Drift og el                   |                          |
| Strømforbrug                  | 6,0 W                    |
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 0,170 A                  |
| Spænding (nom.)               | 42 V                     |


| Mekanik og armaturhus            |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Lyskildeform                     | T5                    |
| Nettovægt (stykke)               | 24,700 g              |
| Godkendelse og anvendelsesområde |                       |
| CE-mærke                         | Ja                    |
| Produktdata                      |                       |
| Ordreproduktnavn                 | TL 6W BLB 1FM/10X25CC |
| Det fulde produktnavn            | TL 6W BLB 1FM/10X25CC |
| Full EOC                         | 871150095098727       |
| Beskrivelse af lokal kode        | 2051123031            |
| Ordrekode                        | 928000510803          |

## TL Mini Blacklight Blue

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Materialenr. (12NC)      | 928000510803  |
| Lokal ordrekode          | 2051123031    |
| Tæller – antal pr. pakke | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/Æske   | 8711500950987 |


|  |               |
|--|---------------|
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 250           |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711500950970 |

### Målskitse



| Product               | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL 6W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm   | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |

### Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – TL 6W BLB 1FM/10X25CC

