



Mustavalolamppu TL Mini

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

TL Miniature -loistelamppu (putken halkaisija 16 mm) on valmistettu ultravioletin sinisestä (tummansininen) lasista, joka lähettää UV-A-säteilyä, mutta tuottaa vain hyvin vähän näkyvää valoa. Sillä voi tarkistaa nopeasti UV-valoa heijastavat materiaalit. Sitä käytetään erityisesti monilla eri aloilla testaamisessa, tarkistuksessa ja analysoinnissa (esim. kriminologiassa, filateliassa ja lääketieteessä). Lisäksi sillä voidaan luoda erikoistehosteita viihdeteollisuudessa, kuten yökerhoissa ja teattereissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G5
Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen	8 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	108 [08 lead free glass]
Värinimike	Blacklight Blue

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	6,0 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A
Jännite (nim.)	42 V

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun muoto	T5
Nettopaino	24,700 g

Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä

Tuotetiedot	
Tuotetiedot nimi	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Tuotetiedot nimi	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
EOC-koodi	871150095098727
Sähkönumero	4922951
12NC-koodi	928000510803

Mustavalolamppu TL Mini

12NC-koodi	928000510803
Sähkönumero	4922951
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500950987


Tuotepakkausten määrä laatikossa	250
Laatikon EAN-koodi	8711500950970

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

