



# TL Mini Blacklight Blue

## TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Ez a TL Miniature lámpa (átmérője 16 mm) blacklight blue (sötétkék) üvegből készült, amely átengedi az UV-A sugarakat, de csak minimális látható fényt bocsát ki. Tökéletes megoldás az UV-fény visszaverő anyagok gyors ellenőrzéséhez. Főleg tesztelésre, ellenőrzésre és elemzésre használható különböző iparágakban, például a kriminológia, a filatélia és az orvostudomány területén. Ezenkívül a szórakoztatóiparban, például klubokban és színházakban is használható különleges effektusok létrehozásához.

### Figyelmeztetések és biztonság

· Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok


Általános információ		Mechanika és tokozás	
Fejelés - foglalat	G5	Fényforrásbúra formája	T5
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8 000 h	Nettó tömeg (darab)	24,700 g
Technikai adatok		Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Színkód	108 [08 lead free glass]	CE jelölés	Igen
Színmegjelölés	Blacklight Blue	Termékadatok	
Működtetés és elektronika		A termék megrendelési neve	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Teljesítményfelvétel	6,0 W	Teljes terméknév	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Fényforrás árama (névleges)	0,170 A	Full EOC	871150095098727
Feszültség (névleges)	42 V	Rendelési kód	95098727
		Cikkszám (12NC)	928000510803

## TL Mini Blacklight Blue

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500950987
Számláló – csomag külső dobozonként	250


EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500950970
----------------------------	---------------

### Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

### Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

