



Blacklight Blue TL Mini

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Deze miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is gemaakt van blauw blacklight-glas (donkerblauw) dat UV-A-straling doorlaat, maar slechts een minimale hoeveelheid zichtbaar licht afgeeft. Het is een perfecte oplossing voor een snelle detectie van UV-reflecterende materialen. Hij wordt speciaal gebruikt voor testen, inspecties en analyses in verschillende branches, zoals criminologie, filatelie en geneeskunde. Verder wordt hij toegepast voor het scheppen van speciale effecten in de amusementsbranche, bijv. in nachtclubs en theaters.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	108 [08 lead free glass]
Kleuraanduiding	Blacklight Blue

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	6,0 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Spanning (nom.)	42 V

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5
Nettogewicht (per stuk)	24,700 g

Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Volledige productnaam	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Full EOC	871150095098727
Bestelcode	8711500950987
Materiaalnr. (12NC)	928000510803

Blacklight Blue TL Mini

Lokale code	TL6W108
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500950987
Numerator - Dozen per buitendoos	250


EAN/UPC - Case	8711500950970
----------------	---------------

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

