



TL Mini Blacklight Blue

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature-lyskilden (rørdiameter 16 mm) er produsert av blått (mørk blått) glass med blacklight som sender UV-A-stråling, men som bare gir et minimum av synlig lys. Det er en perfekt løsning for rask registrering av UV-reflekterende materialer. Det brukes spesielt til testing, inspeksjon og analyse i forskjellige industrier, f.eks. kriminologi, filateri og medisin. Videre brukes det for å skape spesialeffekter i underholdningsbransjen, f.eks. på nattklubber og i teatre.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Mekanikk og innfatning	
Sokkelbase	G5	Lyspæreform	T5
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8 000 time(r)	Nettvekt (stykk)	24,700 g
Teknisk belysning		Godkjenning og bruksområde	
Fargekode	108 [08 lead free glass]	CE-merke	Ja
Fargebetegnelse	Blacklight Blue		
Drift og elektronikk		Produktdata	
Effektforbruk	6,0 W	Produktnavn for bestilling	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
lyskildestrøm (nom.)	0,170 A	Fullstendig produktnavn	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Spenning (nom.)	42 V	Full EOC	871150095098727
		Lokal kodebeskrivelse	3832217
		Bestillingskode	928000510803
		Materialenr. (12NC)	928000510803

TL Mini Blacklight Blue

Lokal bestillingskode	3832217
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500950987
SAP-teller – pakker per utvendige	250


EAN/UPC – boks	8711500950970
----------------	---------------

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

