



TL Mini Blacklight Blue

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Tento svetelný zdroj TL Miniature (s priemerom trubice 16 mm) je vyrobený z čierneho (tmavomodrého) skla, ktoré prepúšťa žiarenie UV-A, ale produkuje len minimálne množstvo viditeľného svetla. Je dokonalým riešením na rýchlu detekciu materiálov odrážajúcich UV žiarenie. Používa sa predovšetkým na testovanie, kontrolu a analýzu v rôznych priemyselných odvetviach, napr. v kriminalistike, filatelii a medicíne. Okrem toho sa používa na vytváranie špeciálnych efektov v zábavnom priemysle, napr. v nočných kluboch a divadlách.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G5
Životnosť pri 50 % chybivosti (nom.)	8 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	108 [08 lead free glass]
Označenie farby	Blacklight Blue
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	6,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,170 A
Napätie (nom.)	42 V


Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T5
Čistá hmotnosť (kus)	24,700 g
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Úplný názov produktu	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Úplný kód produktu	871150095098727
Objednávkový kód	95098727
Č. materiálu (12NC)	928000510803

TL Mini Blacklight Blue

Miestny objednávkový kód	TL6108
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500950987
Čítateľ – počet balení v krabici	250


EAN/UPC – balenie	8711500950970
-------------------	---------------

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

