



# "Blacklight Blue" TL Mini

## TL 6W BLB 1FM/10X25CC

TL-mini (rördiameter på 16 mm) är tillverkad av mörkblått glas som sänder UV-A-strålning, men bara genererar minimalt med synligt ljus. Det är den perfekta lösningen för detektering av UV-reflekterande material. Används speciellt för testning, inspektion och analys inom olika branscher, till exempel kriminologi, filateli och medicin. Används även till specialeffekter på till exempel nattklubbar och teatrar.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	108 [08 lead free glass]
Färgbeteckning	Blacklight blå
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	6,0 W
Lampström (nom)	0,170 A
Spänning (nom)	42 V

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5
Nettovikt (styck)	24,700 g

Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Fullständigt produktnamn	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Full EOC	871150095098727
Beskrivning av lokal kod	8348662
Beställningsnummer	928000510803
Materialnummer (12NC)	928000510803

## "Blacklight Blue" TL Mini

Lokal kod	8348662
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500950987
Räknare - antal förpackningar per kartong	250


EAN/UPC - Hölje	8711500950970
-----------------	---------------

### Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

### Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

