



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 11W/10

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden		45 %
Sockel	G5	UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden		30 %
Nutzlebensdauer (Nom)	2'000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik		
Lichttechnische Daten		Systemleistung	11.5 W	
Farbcode	10	Lampenstrom (Nom)	0.400 A	
Lichtfarbe	Aktinisch	Spannung (Nom)	34 V	
Farbkoordinate X (Nom)	230	Mechanik und Gehäuse		
Farbkoordinate Y (nom.)	230	Kolbenform	T16	
UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	40 %			

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Nettogewicht (Stück)	21.000 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	4.4 mg
CE-Zeichen	Ja
UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	2.0 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Actinic BL TL 11W/10


Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL 11W/10
Gesamt-Produktcode	871150095145827
Bestellcode	95145827
Material-Nr. (12NC)	928000601030
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500951458
Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500951472

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212.1 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 11W/10

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

