



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) optimiert für elektronische Insektenvernichter

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	G5
Nutzlebensdauer (Nom)	2.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	10
Lichtfarbe	Aktinisch
Farbkoordinate X (Nom)	230
Farbkoordinate Y (nom.)	230

UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	40 %
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	45 %
UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	30 %

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	11,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,400 A
Spannung (Nom)	34 V


Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	T16
Nettogewicht (Stück)	21,000 g

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
CE-Zeichen	Ja

Abmessungsskizzen



UV


UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	2,0 W
-------------------------------	-------

Produktdaten

Bestell-Produktname	Actinic BL TL 11W/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL 11W/10
Gesamt-Produktcode	871150095145827
Bestellcode	8711500951458
Material-Nr. (12NC)	928000601030
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500951458
Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500951472

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 11W/10