



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) – βελτιστοποιημένο για χρήση σε ηλεκτρονικές μυγοπαγίδες

Με βελτιστοποιημένο φάσμα που αντιστοιχεί στην ευαισθησία των ματιών της μύγας, οι λαμπτήρες Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S και PL-L είναι ιδανικοί στο να προσελκύουν τα έντομα. Πρακτικά, έχουν μηδενικές εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας UV-B και, κατά συνέπεια, είναι απολύτως ασφαλείς. Επιπλέον, με την πλέον χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο στον τομέα και χωρίς να περιέχουν καθόλου μόλυβδο (100%), οι λαμπτήρες αυτοί αντιπροσωπεύουν μια εξαιρετική οικολογική επιλογή. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα μιας ευρείας γκάμας σχεδίων (ευθύγραμμο (T5, T8, T12), κυκλικό (TL-E) και μικρού μεγέθους (PL-S/PL-L)) και τιμών ισχύος σας επιτρέπει να υλοποιήσετε κάθε είδους σχεδίαση για τις ηλεκτρονικές μυγοπαγίδες σας.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	G5
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	2.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Κωδικός χρώματος	10
Ανάθεση χρωμάτων	Actinic
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	230
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	230

Μείωση UV στις 1000 ώρες	40 %
Μείωση UV στις 2000 ώρες	45 %
Μείωση UV στις 500 ώρες	30 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	11,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,400 A
Τάση (ονομ.)	34 V


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Σχήμα λαμπτήρα	T16
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	21,000 g

Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,4 mg
Σήμανση CE	Ναι

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



UV


Ακτινοβολία UV-A 100 ώρες (IEC)	2,0 W
---------------------------------	-------

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Actinic BL TL 11W/10
Πλήρες όνομα προϊόντος	Actinic BL TL 11W/10
Full EOC	871150095145827
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL11W/10
Κωδικός παραγγελίας	95145827
Αρ. υλικού (12NC)	928000601030
Τοπικός κωδικός	TL11W/10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500951458
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500951472

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 11W/10