



Actinic Μαύρου Φωτός

Actinic BL TL 11W/10

Με βελτιστοποιημένο φάσμα που αντιστοιχεί στην ευαισθησία των ματιών της μύγας, οι λαμπτήρες Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S και PL-L είναι ιδανικοί στο να προσελκύουν τα έντομα. Πρακτικά, έχουν μηδενικές εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας UV-B και, κατά συνέπεια, είναι απολύτως ασφαλείς. Επιπλέον, με την πλέον χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο στον τομέα και χωρίς να περιέχουν καθόλου μόλυβδο (100%), οι λαμπτήρες αυτοί αντιπροσωπεύουν μια εξαιρετική οικολογική επιλογή. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα μιας ευρείας γκάμας σχεδίων (ευθύγραμμο (T5, T8, T12), κυκλικό (TL-E) και μικρού μεγέθους (PL-S/PL-L)) και τιμών ισχύος σας επιτρέπει να υλοποιήσετε κάθε είδους σχεδίαση για τις ηλεκτρονικές μυγοπαγίδες σας.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Βάση-κάλυμμα	G5	Κατανάλωση ενέργειας	11,5 W
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	2.000 h	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,400 A
		Τάση (ονομ.)	34 V
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Κωδικός χρώματος	10	Σχήμα λαμπτήρα	T16
Ανάθεση χρωμάτων	Actinic	Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	21,000 g
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	230		
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	230		
Μείωση UV στις 1000 ώρες	40 %		
Μείωση UV στις 2000 ώρες	45 %		
Μείωση UV στις 500 ώρες	30 %		
		Έγκριση και Εφαρμογή	
		Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,4 mg
		Σήμανση CE	Ναι

Actinic Μαύρου Φωτός

UV	
Ακτινοβολία UV-A 100 ώρες (IEC)	2,0 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Actinic BL TL 11W/10
Πλήρες όνομα προϊόντος	Actinic BL TL 11W/10
Full EOC	871150095145827
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL11W/10
Κωδικός παραγγελίας	95145827


Αρ. υλικού (12NC)	928000601030
Τοπικός κωδικός	TL11W/10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500951458
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500951472

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 11W/10

