



Tuotekuvaus:

Putkenmallisia pienpaine-elohopeahöyryloistelamppuja

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Yleistä tietoa

Lampun kanta	G5
Hyötykäyttöikä (nim.)	2 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi	10
Värinimike	Actinic
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	230
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	230
UV-alenema 1 000 käyttöikätunnin kohdalla	40 %
UV-alenema 2 000 käyttöikätunnin kohdalla	45 %
UV-alenema 500 käyttöikätunnin kohdalla	30 %

Käyttö- ja sähkötiedot

Tehonkulutus	11,5 W
Lampun virta (nim.)	0,400 A
Jännite (nim.)	34 V

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun muoto	T16
Nettopaino	21,000 g

Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,4 mg
CE-merkintä	Kyllä

UV

UV-A-säteily 100 tunnin kohdalla (IEC)	2,0 W
--	-------


Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	Actinic BL TL 11W/10
Tuoteversion nimi	Actinic BL TL 11W/10
EOC-koodi	871150095145827
12NC-koodi	928000601030


12NC-koodi	928000601030
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500951458
Tuotepakkausten määrä laatikossa	250
Laatikon EAN-koodi	8711500951472

Mittapiirros

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 11W/10