



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 11W/10

Putkenmallisia pienipaine-elohopeahöyryloistelamppuja

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G5
Hyötykäyttöikä (nim.)	2 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	10
Värinimike	Actinic
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	230
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	230
UV-alenema 1 000 käyttöikäkautta kohdalla	40 %
UV-alenema 2 000 käyttöikäkautta kohdalla	45 %
UV-alenema 500 käyttöikäkautta kohdalla	30 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	11,5 W
Lampun virta (nim.)	0,400 A
Jännite (nim.)	34 V

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun muoto	T16
Nettopaino	21,000 g

Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,4 mg
CE-merkintä	Kyllä


UV	
UV-A-säteily 100 tunnin kohdalla (IEC)	2,0 W

Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	Actinic BL TL 11W/10
Tuoteversion nimi	Actinic BL TL 11W/10
EOC-koodi	871150095145827
12NC-koodi	928000601030
12NC-koodi	928000601030
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500951458

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


Tuotepakkausten määrä laatikossa	250
Laatikon EAN-koodi	8711500951472

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 11W/10

