



TUV TL Mini

TUV 6W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini lyskilde er en slank UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. Lyskildens smalle diameter på 16 mm giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV TL Mini lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid.

Advarsler og sikkerhed


- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger		CE-mærke	
Fod	G5		Ja
Driftslevetid (nom.)	9.000 t		
Lysteknisk		UV	
Foringelse i løbet af driftslevetid	20 %	UV-C-stråling efter 100 timer	1,9 W
Drift og el		Produktdata	
Strømforbrug	6 W	Ordreprodukt navn	TUV 6W FAM/10X25BOX
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,16 A	Det fulde produkt navn	TUV 6W FAM/10X25BOX
Spænding (nom.)	42 V	Full EOC	871150062364527
Mekanik og armaturhus		Ordrekode	928000704013
Nettovægt (stykke)	21,000 g	Materialenr. (12NC)	928000704013
		Tæller – antal pr. pakke	1
Godkendelse og anvendelsesområde		EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500623645
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,4 mg	Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
		EAN/UPC – kasse	8711500623669

TUV TL Mini

Målskitse



Product	D	C
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 6W FAM/10X25BOX

