



TUV TL Mini - Small diameter lamps for residential applications

TUV TL Mini lamps are slim double-ended UVC (germicidal) lamps used in residential water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV TL Mini lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	G5
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	20 %
-----------------------------------	------

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	6 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,16 A
Τάση (ονομ.)	42 V

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	21,000 g
------------------------	----------

Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,4 mg
Σήμανση CE	Ναι

UV


Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	1,9 W
--------------------------------	-------

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TUV 6W FAM/10X25BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 6W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062364527
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV6W
Κωδικός παραγγελίας	62364527
Αρ. υλικού (12NC)	928000704013


Τοπικός κωδικός	TUV6W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500623645
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500623669

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 6W FAM/10X25BOX

