



TUV TL Mini – Ohuita lamppuja pienellä halkaisijalla

TUV TL Mini -lamput ovat ohuita kaksikantaisia lamppuja, joiden UV-C-aallonpituus on 253,7 nm. Lampun pienen, vain 16 mm:n halkaisijan ansiosta järjestelmän koko pysyy pienenä ja käytettävyys monipuolisena. TUV TL Mini -lamppujen UV-säteilyn määrä on lähes vakio niiden koko käyttöiän ajan.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Yleistä tietoa

Lampun kanta	G5
Hyötykäyttöikä (nim.)	9 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Alenema hyötykäyttöiän aikana	20 %
-------------------------------	------

Käyttö- ja sähkötiedot

Tehonkulutus	6 W
Lampun virta (nim.)	0,16 A
Jännite (nim.)	42 V

Mekaaniset tiedot ja runko

Nettopaino	21,000 g
------------	----------

Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,4 mg
CE-merkintä	Kyllä


UV

UV-C-säteily 100 käyttöikätunnin kohdalla	1,9 W
---	-------

Tuotetiedot


Tuotetiedon nimi	TUV 6W FAM/10X25BOX
Tuotetiedon nimi	TUV 6W FAM/10X25BOX

Mittapiirros



Product	D	C
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TUV 6W FAM/10X25BOX

