



Lampe :

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Informations générales

Culot	G5
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Marquage CE	Oui

Données techniques de l'éclairage

Dépréciation à la durée de vie utile	20 %
--------------------------------------	------

UV

Rayonnement UV-C à 100 heures	1,9 W
-------------------------------	-------

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	6 W
Courant lampe (nom.)	0,16 A
Tension (nom.)	42 V

Mécanique et boîtier


Poids net (pièce)	21,000 g
-------------------	----------

Données du produit

Nom du produit de la commande	TUV 6W FAM/10X25BOX
Nom de produit complet	TUV 6W FAM/10X25BOX
Code EOC	871150062364527
Code de commande	62364527


Code 12NC	928000704013
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500623645
Conditionnement par carton	250
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500623669

Schéma dimensionnel



Product	D	C
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 6W FAM/10X25BOX

