



Lámpa:

kisnyomású higanygőz lámpák köralakú üveg búrával

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Általános információ

Fejelés - foglalat	G5
Hasznos élettartam (névleges)	9 000 h

Technikai adatok

Fényáramcsökkenés a teljes hasznos élettartam során	20 %
---	------

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	6 W
Fényforrás árama (névleges)	0,16 A
Feszültség (névleges)	42 V

Mechanika és tokozás

Nettó tömeg (darab)	21,000 g
---------------------	----------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,4 mg
CE jelölés	Igen


UV

UV-C sugárzás 100 óra után	1,9 W
----------------------------	-------

Termékadatok


A termék megrendelési neve	TUV 6W FAM/10X25BOX
Teljes terméknév	TUV 6W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062364527
Rendelési kód	62364527
Cikkszám (12NC)	928000704013
Helyi kód	TUV6
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500623645

Méretezett rajza



Product	D	C
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TUV 6W FAM/10X25BOX